品番: EA602AT-9

品名: 14x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	<b>4,240円</b> (税抜)/4,664円(税込)				
カタログ価格	4,240円(税抜)/4,664円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 01:17現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ				





## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1417		
サイズ	14×17mm	厚み	45mm		
全長	265mm	重量	240g		
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装		
爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。					
安全ロープ取付穴付き					
仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群					
12ポイント					
シノ付き					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.