品番: EA602AV-10

品名:30x24mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)



販売価格	7,860円 (税抜)/ 8,646円(税込)				
カタログ価 格	7,860円(税抜)/8,646円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 06:19現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ				















仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN3024L
サイズ	30×24mm	厚み	107mm
全長	400mm	重量	1170g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

株式会社エスコ