

品番 : EA602AV-5

品名 : 14x17mm/265mm 両口チエットレンチ(片ロング / シノ付)



販売価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
カタログ価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/15 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1417L
サイズ	14×17mm	厚み	82mm
全長	265mm	重量	300g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.