


品番：EA602CD-2

品名：9x10mm ラチェットメガネレンチ



販売価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
カタログ価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 18:40現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0382ページ		



ZINC-NIKEL	
品名	9x10mm ラチェットメガネレンチ
型番	EA602CD-2
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	9x10mm
重量	80g
全長	139mm
メカニカル部巾	20mm
メカニカル部厚み	9mm



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	25-9X10
サイズ(mm)	9×10	サイズ	全長(L;mm):139 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):20/23 メガネ部厚み(a;mm):9
重量(g)	80		
ストレートタイプ			
12ポイント			
ASドライブ			
ストレートタイプの板ラチェット			
ボディはクロームメッキ仕上げ			

### 代替品

	品番	EA602K-2
	コメント	9x10mm/140mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

