

品番：EA602CG-10

品名：10mm/315mm ラチェットめがね(首振り型)



販売価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
カタログ価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/31 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0432ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	MR15L-10F
サイズ	S:10mm、D1:15.4mm、D2:21mm、T1:8.2mm、T2:13.4mm、L:315mm	重量	135g
12ポイント			
材質	工具鋼		
ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。			
歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。			
ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。			
ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。			
ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えられますので、締めにも緩めにも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.