

品番 : EA602CG-10

品名 : 10mm/315mm ラチェットめがね(首振り型)



販売価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0438ページ		



## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	MR15L-10F
サイズ	S:10mm、D1:15.4mm、D2:21mm、T1:8.2mm、T2:13.4mm、L:315mm	重量	135g

12ポイント

材質	工具鋼		
----	-----	--	--

ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。

歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。

ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。

ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。

ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.