


品番：EA602LB-13

品名：10x12x13x14mm ラックレンチ(アルミ合金製)



販売価格	7,340円(税抜)／8,074円(税込)		
カタログ価格	7,340円(税抜)／8,074円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/13 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0230ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	PRW-4LAK
ソケットサイズ	10×12×13×14mm	ギア数	18(20°送り)
最大トルク	10mm部:24N・m 12mm部:40N・m 13mm部:50N・m 14mm部:60N・m	全長	167.5mm
ソケット部長さ	10mm部:17.5mm 12mm部:17.5mm 13mm部:19.0mm 14mm部:19.0mm	重量	115g
材質	アルミ合金		

ストレートタイプ
ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10・12・13・14mm)使用出来ます。
本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現しました。
2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度があります。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
一般産業用締め付けトルク(強度区分4.6)の3～4倍の設置トルク
6ポイント

左右切替式

<注意>

- ・ソケットもアルミ製ですので打撃や衝撃を与えないで下さい。
- ・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.