


品番：EA604BF-8

品名：ベルトテンショナーレンチセット



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0306ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ATE175
<セット内容>			
ベルトテンショナーレンチ(全長:510mm)			
専用ソケット(12角)	14・17・19mm	専用ソケットサイズ (14mm)	S:14mm、D:22mm、d:11mm、H:8.5mm、L:26mm
専用ソケットサイズ (17mm)	S:17mm、D:24mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm	専用ソケットサイズ (19mm)	S:19mm、D:26mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm
3/8"ドライブサイズ	D:26mm、L:28mm	ベルトテンショナーレンチ重量	850g
専用ソケット重量 (14mm)	35g	専用ソケット重量 (17mm)	40g
専用ソケット重量 (19mm)	40g	3/8"ドライブ重量	60g
自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換時に。			
国産車軽自動車から1BOX車(FF車)に有効			
薄型のロング首振りラチェットめがねレンチ。狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。			
72枚ギアラチェットヘッド(口径19mm)			

力を入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業できます。

3/8"ドライブ使用により、通常のソケット使用可能。

3/8"ドライブ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.