

品番：EA604PE-50

品名：2本組 クランプ端子リリースツールセット



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0252ページ		



スプリング式クランプ端子台への電線挿入や引抜きに最適

#### 仕様

メーカー	Wera	型番	008100
商品名	338/2	全長	162mm
軸長	81mm	刃幅×刃厚	(-) 2.5×0.4mm (-) 3.5×0.6mm (2本組)
ハンドル長	81mm		

先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。

先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。

最大1.5m<sup>2</sup>、2.5～4.0m<sup>2</sup>の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。

ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.