

品番：EA604PE-50

品名：2本組 クランプ端子リリースツールセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 16:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0252ページ | | |



スプリング式クランプ端子台への電線挿入や引抜きに最適

仕様

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| メーカー | Wera | 型番 | 008100 |
| 商品名 | 338/2 | 全長 | 162mm |
| 軸長 | 81mm | 刃幅×刃厚 | (-) 2.5×0.4mm (-) 3.5×0.6mm (2本組) |
| ハンドル長 | 81mm | | |

先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。

先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。

最大1.5m²、2.5～4.0m²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。

ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.