



品番：EA605AA-8

品名：24x27mm オープンリングスパナ



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/04 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0017ページ0380ページ		



SPECIFICATION	
品名	24x27mm オープンリングスパナ
型番	EA605AA-8
メーカー	STAHLWILLE
材質	クロム合金鋼
重量	310g
全長	270mm
開口幅	24mm
開口厚	16mm
開口間隔	18mm
開口厚	17.5mm
開口間隔	20mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	24 24X27
対辺(mm)	24×27	サイズ	全長(L;mm):270 スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm): 40.5/44.5 スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm): 16/17.5 スパナ部開き巾(小・m1/大・m2; mm):18/20 ※画像のエスコ寸法図を参照
ポイント	12	重量(g)	310
材質	クロム合金鋼		
10°タイプ			
12角タイプ			
袋ナットを締めるのに最適			
車両ブレーキ周りの整備には欲しい工具			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

