

品番：EA611A-242

品名：#2x25mm [+]  
ドライバービット(TORSION)



販売価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
カタログ価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0543ページ		



プラスドライバー ねじ規格	ねじの外径
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3.5-5mm
3番ネジ	6.3-7.9mm
4番ネジ	7.9mm以上

※規格ではあるが、メーカーによって外径が異なる場合があります。  
プラスドライバーの規格は、この表に準じてお選びください。  
また、この表には記載されていない規格のねじも対応しています。  
この表は目安であり、必ず現場で確認してください。

Torsion-Bi Torsion ビット特長

- Torsion-Bi Torsion ビット  
六角シャフト部分に特製Torsion溝  
加工を施すことで、通常の六角シャフト  
に比べて、トルク伝達効率を約20%  
向上させ、ねじの締め付けに  
必要なトルクを低減し、ねじの締め付け  
作業を軽減します。



仕様

メーカー	Wera	型番	056510
商品名	851/1	六角シャフト	1/4"
サイズ	#2	全長(mm)	25
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け			
トーシオン形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を延ばします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.