


品番 : EA611A-63A

品名 : #3x50mm [+]<sup>®</sup>ドライバ<sup>®</sup>-ビット(ダ<sup>®</sup>イヤモント<sup>®</sup>付)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/05/26 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0546ページ		



ねじ規格	対応長さ
1番(H1)	2.5mm以下
2番(H2)	3〜5mmまで
3番(H3)	5.5〜7.5mmまで
4番(H4)	7.5mm以上



仕様

メーカー	Wera	型番	059534
商品名	851/4BDC	六角シャンク	1/4"
先端	(+)	サイズ	#3
全長(mm)	50	軸径(mm)	6.35
入数	1		

ダイヤモンドコーティング

トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.