

品番 : EA611AE-10A

品名 : T10x25mm [Torx]ドライブビット(ダイヤモンド付)




※品番によりサイズが異なります。

販売価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
カタログ価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0544ページ		



※品番によりサイズが異なります。



仕様

メーカー	Wera	型番	066100
商品名	867/1	六角シャンク	1/4"
サイズ	T10	全長(mm)	25
Bi Torsion仕様			
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。			
ダイヤモンドコーティング			
※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.