

品番：EA611AE-40

品名：T40x25mm [Torx]ドライブビット(ダイヤモンド付)



※品番によりサイズが異なります。

販売価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
カタログ価格	845円(税抜) / 930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/26 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0544ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	066110
商品名	867/1	六角シャンク	1/4"
サイズ	T40	全長(mm)	25
Bi Torsion仕様			
トルクのピークに達すると、バイトーシオンビットのトーシオン(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。			
ダイヤモンドコーティング			
※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です			
ベラ社のバイトーシオンビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.