品番: EA611AT-2

品名: #2x135mm [+]ビット(打撃可)



| 販売価格 | 440円(税抜)/ 484円(税込) | | | | |
|------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 440円(税抜)/484円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/12/10 10:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0544ページ | | | | |











仕様

| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AK-22C | | |
|------------------|-----------------|----|----------------|--|--|
| | | | | | |
| サイズ | #2 | 全長 | 135mm | | |
| 六角シャンク | 1/4"(6.35mm) | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | | |
| 重量 | 37g | | | | |
| 手動インパクトドライバー用ビット | | | | | |
| 先端ブラック+ニッケルメッキ処理 | | | | | |
| 片頭ビット | | | | | |
| マグネット付き | | | | | |
| RoHS2適合品 | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.