品番: EA611AX-99

品名: 1/4"Hex/300mm ビットホルダー



販売価格	1,300円 (税抜)/1,430円(税込)				
カタログ価格	1,300円(税抜)/1,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0552ページ1025ページ				











仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AEH-300
六角対辺	1/4" (6.35mm)	全長	300mm
対応サイズ	対辺6.35mm六角軸 全長33mm以上	材質	特殊合金鋼·合金鋼·炭素鋼·PP
重量	102g		

届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適

対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に

鉄製ホルダー+炭素鋼で強化した耐衝撃プラキャップで耐久性抜群

シャフト最大部径 φ 14.5mm

18V対応(40Vにも対応)

Wボールでビットをしっかりロック

ボックスビット、ホールソーは使用できません。

RoHS2適合品

【注意】

負荷の大きい穴あけやボルトの締付けは破損の原因になりますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.