


品番 : EA611BD-40

品名 : 1/4"DRxT40 [Torx]ビットソケット



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KTX T40
差込角	1/4"	サイズ	T40 先端外形寸法(mm): 6.6 全長(L1;mm): 28 軸長(L2;mm): 16 ソケット部外径(d;mm): 11.6
ねじサイズ	M7-8	質量(g)	12
ショートタイプ			
頑丈な圧入式の1/4" SQトルクスピットソケット(T型)			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.