


品番 : EA611BD-8

品名 : 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/14 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0383ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KT X T8
差込角	1/4"	サイズ	T8 先端外形寸法(mm):2.3 全長(L1;mm):28 軸長(L2;mm):16 ソケット部外径(d;mm):11.6
ねじサイズ	M2.5	質量(g)	10
ショートタイプ			
手締め時に便利なローレット加工			
頑丈な圧入式の1/4"SQトルクスビットソケット(T型)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.