

品番：EA611BR-230

品名：3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| カタログ価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/08 09:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0551ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----|-----------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ACHX-3015 |
| サイズ | 3mm | 軸径 | 3.5mm |
| 軸長 | 50mm | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 1/4" | カラー | 紫 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | | |
| 充電・電動・エアードライバー用 (インパクト対応) | | | |
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易です | | | |
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | | | |
| マグネットなし | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.