


品番：EA611CD-15

品名：3/8"DR/T15x49mm [Torx]ビットソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,550円(税抜)／3,905円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,550円(税抜)／3,905円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/08/27 23:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0392ページ                      |      |   |



仕様

|                            |                    |     |                                                                             |
|----------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                       | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番  | 49TX T15                                                                    |
| 差込角                        | 3/8"               | サイズ | T15<br>先端外形寸法(mm):3.3<br>全長(L1;mm):49<br>軸長(L2;mm):17<br>ソケット部外径(d;mm):17.8 |
| ねじサイズ                      | M3.5-4             | 重量  | 45g                                                                         |
| 側面ローレット加工                  |                    |     |                                                                             |
| 頑丈な圧入式の3/8"SQヘクスローブビットソケット |                    |     |                                                                             |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA617AK-615 |
|  | コメント | 全長:35mm     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.