

品番 : EA611DG-8

品名 : 1/2"DR/ M8-60mm [XZN]ビットソケット




販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/05 14:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



XZNサイズ	M5	M6	M8
全長	48mm	54mm	60mm
軸長	18mm	24mm	30mm
ソケット部外径	10mm	12mm	14mm

品名	型番	全長	軸長	ソケット部外径	先端対角寸法
1/2"DR M8-60mm [XZN]ビットソケット	EA611DG-8	60mm	22mm	22.7mm	7.3mm



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54X-M8
差込角	1/2"	サイズ	M8 全長(L1;mm):60 軸長(L2;mm):22 ソケット部外径(d;mm):22.7 先端対角寸法(mm):7.3
重量(g)	79		
トリスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.