


品番 : EA611GM-215

品名 : T15x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| カタログ価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/11 22:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0549ページ | | |




仕様

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 060082 |
| 商品名 | 867/4HF | サイズ | T15 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4" |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 4.0 |

先端ホールド仕様

オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA611GM-15 コメント ホールド機能なし |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.