

品番 : EA611PA-2

品名 : #2x25mm [+]
ドライバービット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 435円(税抜) / 479円(税込) | | |
| カタログ価格 | 435円(税抜) / 479円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/06/12 00:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0546ページ | | |



プラスドライバー ねじ対応表 中

| プラスドライバー ねじ規格 | 対応ねじ規格 |
|------------------|---------|
| 1番ネジ | 2.9mm以下 |
| 2番ネジ | 3.5mmまで |
| 3番ネジ | 4.2mmまで |
| 4番ネジ | 7.5mm以上 |

※対応規格として、標準規格よりも細いねじは、プラスドライバーの先端とねじとの間に隙間が生じ、十分なトルクを伝達できません。この表は目安であり、必ず現場試験の結果が#2x25mmビットのねじに適合することを要します。

仕様

| | | | |
|--------|--------------|--------|------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.190/2 |
| サイズ | (+)#2 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4" | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.