

品番：EA612AB-224

品名：24mm 電ドルソケット(ビット交換式)



販売価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	BD042N-24
対辺(mm)	24	外径(mm)	31.5
全長(mm)	106	重量	147g
六角シャンク	1/4"	材質	クロモリブデン鋼 SCM435
ラベル色	グレー		

36V対応

吊り下げ式ホルダー付き

6ポイント

ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。

専用ビットは専用の素材／熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

36Vのインパクトドライバーにも対応した高耐久の六角シャンク

代替品

品番	EA612AA-124
コメント	仕様確認してください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.