

品番 : EA612AK-10

品名 : 10mm ナットセッター



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/17 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1029ページ		



強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PBE6.200/10
六角シャンク	1/4"	適合ボルトサイズ	M6
全長	60mm	ソケット外径	14.7mm
六角対辺	10mm	六角穴深さ	7mm
重量	27g		

6ポイント

弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用

マグネットなし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.