

品番 : EA612AK-11

品名 : 11mm ナットセッター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/17 08:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

仕様

| | | | |
|--------|--------------|----------|-------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.200/11 |
| 六角シャンク | 1/4" | 適合ボルトサイズ | M7 |
| 全長 | 60mm | ソケット外径 | 16mm |
| 六角対辺 | 11mm | 六角穴深さ | 8mm |
| 重量 | 30g | | |

6ポイント

弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用

マグネットなし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.