

品番：EA612AM-208

品名：8mm 電ドルソケット(固定・首振)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/16 04:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                           |      |         |                                                               |
|---------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------|
| メーカー                      | TONE | 型番      | 2BNU-08                                                       |
| 対辺(mm)                    | 8    | 外径(mm)  | 12                                                            |
| 全長(mm)                    | 96   | サイズ(mm) | D1:20<br>D2:21<br>D3:13.9<br>L1:12<br>L2:60<br>L3:85<br>d:7.5 |
| 六角シャンク                    | 1/4" | 付属      | ドライバービット×1本                                                   |
| 重量(g)                     | 75   |         |                                                               |
| 6ポイント                     |      |         |                                                               |
| インパクトドライバー対応              |      |         |                                                               |
| 固定と首振の2通りの使い方が出来ます。       |      |         |                                                               |
| ビット交換可能。                  |      |         |                                                               |
| 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。   |      |         |                                                               |
| 各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。       |      |         |                                                               |
| 折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える) |      |         |                                                               |

|                            |     |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|
| 市販の両頭ビットが使用可能。             |     |  |  |
| 判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション      |     |  |  |
| 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応) |     |  |  |
| 首振り角度                      | 15° |  |  |

代替品

|                                                                                   |      |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|
|  | 品番   | EA612AV-8      |  |
|                                                                                   | コメント | メ-カ-違い、首振り機能なし |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.