


品番 : EA612AM-219

品名 : 19mm 電ドルソケット(固定・首振)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	TONE	型番	2BNU-19
対刃(mm)	19	外径(mm)	25
全長(mm)	96	サイズ(mm)	D1:20 D2:21 D3:13.9 L1:19 L2:60 L3:85 d:14
六角シャンク	1/4"	付属	ドライバービット×1本
重量(g)	140		

6ポイント

インパクトドライバー対応

固定と首振の2通りの使い方が出来ます。

ビット交換可能。

建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。

各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。

折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)

市販の両頭ビットが使用可能。

判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション

18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

首振り角度

15°

代替品

	品番 EA612AD-19	コメント
--	------------------	------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.