

品番：EA612AS-332

品名：32mm 電ドルソケット(耐久型)



販売価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
カタログ価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TSK-T32-6K
対辺(mm)	32	外径(mm)	42
全長(mm)	103	差込角	6角
六角シャンク	6.35mm	材質	クロームバナジウム鋼
重量(g)	261	用途	建築、鉄骨の仮締めに

軸折れ耐久カアツの超寿命ソケット

RH構造で衝撃吸収

トーション効果で軸のねじれを吸収

ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減

18~40Vインパクトドライバー対応

5倍耐久

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.