

品番：EA612AW-10

品名：10x50mm ナットセッター(ホルﾄﾞ /ステンレス製)



販売価格	2,960円(税抜)／ 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜)／ 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/03/14 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0371ページ0989ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	071224
商品名	3869/4	六角シャンク	1/4”
全長	50mm	対辺	10mm
外径	16mm	材質	ステンレス
重量(g)	33		
6ポイント			
差し込み部にボール&スプリング付きでナットをホールドします。			
ステンレス製の為、もらい錆を限りなく防ぎます。			

代替品

	品番	EA612AN-10
	コメント	10x60mm マグ ネット付 ステンレス製デハイ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.