



品番：EA612GA-2

品名：8x9 mm フレックスレンチ



販売価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
カタログ価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 10:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0382ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-8X9
サイズ(mm)	8x9	サイズ	全長(L;mm): 201 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 11.9/13.4 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 26/27.5
重量	81g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		

早回しと本締めを両方を可能にするフレックスジョイントスパナ

軽さと剛性感を両立するI型ボディ

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

両端稼働のダブルフレックスタイプ

梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。

12角タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.