



品番：EA612GA-3

品名：10x11mm フレックスレンチ



販売価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
カタログ価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 10:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-10X11
サイズ(mm)	10×11	サイズ	全長(L;mm): 202 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 14.7/15.9 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 30.5/32
重量	102g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		

早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ

軽さと剛性感を両立するI型ボディ

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

両端稼働のダブルフレックスタイプ

梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。

12角タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.