


品番：EA612GA-4

品名：12x13mm フレックスレンチ



販売価格	9,980円(税抜)／10,978円(税込)		
カタログ価格	9,980円(税抜)／10,978円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/08 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-12X13
サイズ(mm)	12×13	サイズ	全長(L;mm):228 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 17.2/18.4 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 33/33.5
重量	153g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		
早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ			
軽さと剛性感を両立するI型ボディー			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
両端稼働のダブルフレックスタイプ			
梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。			
自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。			
12角タイプ			

