

品番 : EA612GA-6C

品名 : 17x19mm フレックスレンチ

販売価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0382ページ		

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	29-17X19
サイズ(mm)	17x19	サイズ	全長(L;mm):250 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 23.7/26.3 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 39/41
重量	277g	材質	クロム合金鋼
ポイント	12		

早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

両端稼働のダブルフレックスタイプ

自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。

梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

12角タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.