

品番：EA612SB-35B

品名：[48個組]工具セット



販売価格	177,100円(税抜) / 194,810円(税込)		
カタログ価格	177,100円(税抜) / 194,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 10:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0428ページ		



1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

品名	規格	仕様
ソケット <td>3/8"</td> <td>6角</td>	3/8"	6角
プラグソケット <td>3/8"</td> <td>16mm</td>	3/8"	16mm
ラチェットハンドル <td>3/8"</td> <td>180mm</td>	3/8"	180mm
クイックスピナー <td>3/8"</td> <td>31mm</td>	3/8"	31mm
エクステンションバー <td>3/8"</td> <td>75・150mm</td>	3/8"	75・150mm
メガネレンチ <td>45°</td> <td>8×10・10×12・12×14・14×17・17×19mm</td>	45°	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19mm
スパナ <td>75mm</td> <td>8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm</td>	75mm	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
ボールポイント六角棒レンチ <td>9本組</td> <td>1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm</td>	9本組	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
樹脂柄ドライバー <td>5.5×75</td> <td>6.3×100mm</td>	5.5×75	6.3×100mm
樹脂柄スタビードライバー <td>6.3×25mm</td> <td></td>	6.3×25mm	
ニッパー <td>159mm</td> <td></td>	159mm	
ボールピンハンマー <td>720g</td> <td></td>	720g	



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	SK7006C
入組数	48	(3/8")ソケット(6角)	8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8")ディープソケット(6角)	10・12・14mm	(3/8")プラグソケット	16mm
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")クイックスピナー	31mm
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	めがねレンチ(45°ロング)	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19mm
スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm	75mmキーレンチ	244mm
ボールポイント六角棒レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー	5.5×75・6.3×100mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー	6.3×25mm	ラジオペンチ	160mm
ニッパー	159mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ボールピンハンマー	720g	プラスチックハンマー	450g

ツールワゴン	サイズ:670(W)×420(D)×900(H) mm 可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質:スチール シャッタータイプ	総重量	48.4kg
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。			
ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー 収納品の保護や管理に最適なシャッター付き			
ダイヤル錠付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.