

品番：**EA612SB-57**

品名：[77個組] 工具セット



販売価格	297,400円 (税抜) / 327,140円(税込)		
カタログ価格	297,400円(税抜) / 327,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 09:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0429ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	SK201
※注意※	【お客様組立品】	〈セット内容〉	77点セット
(3/8")ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm	(3/8")ディープソケット(6角)	8・10・12・14・17mm
(3/8")プラグレンチ	16・20.8mm	(3/8")ラチェットハンドル	180mm
(3/8")スピナハンドル	300mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	46mm
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	(1/2")ソケット(6角)	14・17・19・21・22・24・26・27・30・32
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")スピナハンドル	400mm
(1/2")エクステンションバー	75・150mm	めがねレンチ(45°×6°ロング)	10×12・11×13・12×14・14×17・19×
めがねレンチ(45°×6°)	8×10・10×12・12×14mm	スパナ	5.5

ショート)			×7・8×10・10×12・11×13・12×14・1
(-)樹脂柄ドライバー	5×75・6×100・8×150mm	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)割柄ドライバー	10×150mm	(-)樹脂柄スタビードライ バー	6.3×25mm
(+)樹脂柄スタビードラ イバー	#2×25mm	(-)ベビードライバー	2.5×75mm
(+)ベビードライバー	#0×75mm	(-)樹脂柄ドライバーロ ング丸軸	5.5×288mm
(+)樹脂柄ドライバーロ ング丸軸	#2×288mm	モンキーレンチ	300mm
コンビネーションプライ ヤー(ソフトグリップ付)	200mm	ラジオペンチ	150mm
ニッパー	150mm	強力型ウォータポンププ ライヤー	250mm
コンビハンマー	316mm	スクレーパー	22×180mm
ステッカスクレーパーDX	25×150mm	ステッカスクレーパー用 替刃	10枚
マイティバー	410mm	ブレーキパイプ用めがね レンチ	10×12mm
整備用ゲージセット(18 枚組)	バルブクリアランス用11枚組:0.15 ・0.18・0.20・0.25・0.28・0.30・0. 33・0.35・0.36・0.38・0.40mm ポイント・プラグ用6枚組:0.45・0. 50・0.80・0.90・1.10・1.30mm	ブレーキドラムビスドライ バー	#3×270mm
マグネットハンド	520mm		

(1/2"凹)×(3/8"凸)ソケットアダプター

ヤスリ半丸・丸

<ツールワゴン>

ツールワゴンサイズ	575(W)×485(D)×880(H)mm	ツールワゴン材質	スチール製
重量	50kg	ツールワゴン付属品	仕切板 大×4、中×6、小×5、トップ マット×1、工具類ホルダー×1、バイン ダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カ ゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、 カギ×2
引出しサイズ	500(W)×405(D)×50(H)mm、500 (W)×405(D)×85(H)mm		

自動車整備用に開発されたツールワゴンです。実用的な機能が作業効率を高めます。

工具の一時保管に便利なマグネットベース付きです。

ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付きです。

作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付きです。

所有者を識別できるカードホルダー付きです。

計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。

他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付きです。

車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付きです。

工具の管理ができる仕切板付です。
サイドは小物収納に便利な引出し付きです。

転倒防止のため前側の引出しは2段同時に引き出せない安全設計。

ハンマなどの収納に便利なホルダー付きです。

廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.