

品番：EA612SC-30

品名：[61個組] 工具セット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 81,900円(税抜)／90,090円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 81,900円(税抜)／90,090円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/04/29 04:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0009ページ                      |      |   |



仕様

|                                                     |        |    |       |
|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| メーカー                                                | TONE   | 型番 | 500AD |
| <セット内容>                                             | 61点セット |    |       |
| (3/8”)ソケット(6P):8・10・12・13・14・17・19・21・22mm          |        |    |       |
| (3/8”)ディープソケット(6P):8・10・12・14mm                     |        |    |       |
| (3/8”)プラグソケット(6P):16・20.8mm                         |        |    |       |
| (3/8”)ラチェットハンドル:200mm                               |        |    |       |
| (3/8”)エクステンションバー:75・150mm                           |        |    |       |
| (3/8”)首振りエクステンションバー:300mm                           |        |    |       |
| (3/8”)ボールジョイント:44mm                                 |        |    |       |
| スパナセット:5.5×7・8×9・10×12・11×13・12×14・14×17mm          |        |    |       |
| めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・19×21・22×24mm |        |    |       |
| めがねレンチ(45°ショート):10×12mm                             |        |    |       |
| フレアナットレンチ:10×12mm                                   |        |    |       |
| モンキーレンチ:304mm                                       |        |    |       |
| コンビネーションプライヤー:203m                                  |        |    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ラジオペンチ:160mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ニッパー:160mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 貫通(+ )ドライバー: #1×75・#2×100・#3×150mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| 貫通(- )ドライバー:5.5×75・6×100mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (+ )スタビードライバー: #2×25mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (- )スタビードライバー:6×25mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ボールピンハンマー:740g                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ブレーキシューツール:110mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 割柄(- )ドライバー:10×150mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 平タガネ:19×165mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| センターポンチ:125mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| スクレーパーナイフ:25×160mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ボールポイント穴Pレンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| 総重量:12.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>工具ケース仕様</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケース材質:スチール</li> <li>・ケースサイズ:410(W)×220(D)×195(H)mm</li> <li>・ハンドル高さ:320mm</li> <li>・V形3段式メタルケース</li> <li>・全段プラスチックトレイ付</li> <li>・蓋中央部分に南京錠取付穴が付いています</li> <li>・鍵取付穴サイズ:6×11×13(厚み)mm</li> <li>・型抜き材質:プラスチック製</li> </ul> |
| 自動車の整備に最適な工具セットです。                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.