

品番：EA612SC-64

品名：[87個組] ツールワゴン付工具セット



販売価格	203,800円(税抜) / 224,180円(税込)		
カタログ価格	203,800円(税抜) / 224,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 13:53現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0442ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	TONE	型番	TCX911
<セット内容>	87点セット	(3/8")ソケット(6P)	8・10・11・12・13・14mm
(3/8")ディープソケット(6P)	8・10・12・13・14mm	(3/8")ラチェットハンドル	200mm
(3/8")T型ハンドル	270mm	(3/8")エクステンションバー	75・150mm
(3/8")ボールジョイント	44mm		
(3/8"凹)×(1/2"凸)ソケットアダプター			
(1/2")ソケット(12P)	17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm	(1/2")Hexビットソケット	5・6・8・10・12・14・17mm
(1/2")ラチェットハンドル	240mm	(1/2")スピナーハンドル	400mm
(1/2")エクステンションバー	75・150・250mm	(1/2")ボールジョイント	60mm
(1/2"凹)×(3/8"凸)ソケットアダプター			
スパナ	5.5	めがねレンチ(45°ロン)	10×12・11×13・12×14・14×17・19×

	×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm		
めがねレンチ(45°ショート)	8×10・10×12・11×13・14×17mm	貫通(+) ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
貫通(-) ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm	割柄(-) ドライバー	10×150mm
モンキーレンチ	304mm	ショートモンキーレンチ	113mm
コンビネーションプライヤー	210mm	ペンチ	190mm
ラジオペンチ	162mm	ニッパー	171mm
ねじプライヤー	170mm	アルミパイプレンチ	300mm
平タガネ	19×165mm	コンビハンマー	535g
ボールポイント六角レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	重量	76.8kg
キャスター径	φ127mm	総耐荷重	静止時:6860N(700kgf)、移動時: 5390N(550kgf)
引出し耐荷重	392N(40kgf)	天板耐荷重	5490N(560kgf)
ミニカッター	210mm	ツールワゴン	676(W)×459(D)×995(H)mm
ツールワゴン材質	スチール製		
鍵付			
トレー付			
ボールベアリング式ダブルレール仕様			
セーフティプライヤー	247mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.