

品番：EA612VC-12

品名：123個組 航空機整備用工具セット(インチ)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 789,000円(税抜)／867,900円(税込)    |      |    |  |
| カタログ価格  | 789,000円(税抜)／867,900円(税込)    |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/07 12:18現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|                             |                                                                                                                    |                            |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| メーカー                        | STAHLWILLE(スタビレー)                                                                                                  | 型番                         | 13214A                                          |
| 〈セット内容〉                     | 123点                                                                                                               | 重量                         | 27.2kg                                          |
| 両口スパナ(インチ)                  | 3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1-1/16・1-1/8 | ラチェットめがねレンチ(インチ)           | 1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16           |
| (1/4”)ソケット(12角)(インチ)        | 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16                                                                    | (1/4”)ディープソケット(12角)(インチ)   | 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16 |
| (1/4”)ユニバーサルソケット(12角)(インチ)  | 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2                                                                                              | (1/4”)エクステンションバー(クイックリリース) | 54・150mm                                        |
| (1/4”)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | 38mm                                                                                                               | ソケットアダプター                  | 凸3/8”sq×凹1/4”sq、凸1/2”sq×凹3/8”sq                 |
| (1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース)   | 117mm                                                                                                              | (1/4”)ビット用ラチェットハンドル        | 117mm                                           |
| ビットアダプター                    | 凹1/4”Hex×凹1/4”sq、凹5/16”Hex×凹3/8”sq                                                                                 | (3/8”)ソケット(12角)(インチ)       | 1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1            |
| (3/8”)ディープソケット(12角)(インチ)    | 5/8・11/16・3/4・7/8                                                                                                  | (3/8”)エクステンションバー(クイックリリース) | 76・240mm                                        |
| (3/8”)ユニバーサルジョイント           | 46mm                                                                                                               | (3/8”)ラチェットハンドル            | 193mm                                           |

| (クイックリリース)            |                     | ル(クイックリリース)           |                                                                        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (3/8”)スリッパハンドル        | 408mm               | 1/4”ビット用<br>ドライバーハンドル | 190mm                                                                  |
| (1/4”)(-)ドライバー<br>ビット | 4.5×0.6mm           | テーパーピンポンチ             | φ2.0×120mm・φ3.0×120mm・<br>φ4.0×120mm・φ5.0×120mm                        |
| ピンポンチ                 | φ1.4×82mm・φ2.8×97mm | (+)ドライバー              | #1・#2・#3                                                               |
| (-)ドライバー              | 5.5×1.0・8.0×1.2mm   | 六角棒レンチ(インチ)           | 0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1<br>/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5<br>/16・3/8 |
| ラジオペンチ                | 200mm               | 先曲ラジオペンチ(45°)         | 170mm                                                                  |
| ウォーターポンププライヤー         | 240mm               | グリッププライヤー             | 175mm                                                                  |
| セーフティワイヤーツイス<br>ター    | 220mm               | ニッパー                  | 160mm                                                                  |
| ナイロンハンマー              | 413g                | 先切ハンマー                | 500g                                                                   |
| シクネスゲージ               | 0.05～1.0mm          | ハンドソー                 | 250mm                                                                  |
| けがき針                  | 250mm               | フレキシブルマグネットビッカップ      | 500mm                                                                  |
| フレキシブルビッカップクロー        | 540mm               | ノギス                   | 150mm                                                                  |
| 伸縮型サービスマー             | φ50×285～725mm       | LEDライト                | 170×40×35mm                                                            |
| 折りたたみ式ケーブルナイフ         |                     |                       |                                                                        |
| 3mメジャー                |                     |                       |                                                                        |
| 航空機・ヘリコプターの整備用        |                     |                       |                                                                        |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.