品番: EA612VS-4

品名:163個組 航空機整備用工具セット(インチ)



販売価格	810,000円(税抜) / 891,000円(税込)				
カタログ価 格	810,000円(税抜)/891,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					

















仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	13214A/1 WT/LR				
入組み点数	163点	キャリーケースサイズ	581(W)×381(D)×455(H)mm				
総重量	28kg						
トレー1(セット詳細)							
(1/4")ソケット(12角)	3/16"·7/32"·1/4"·9/32"·5/16" ·11/32"·3/8"·7/16"·1/2"·9 /16"	(3/8")ソケット(12角)	1/2"·9/16"·19/32"·5/8"·11 /16"·3/4"·15/16"·1"				
(3/8")ディープソケット (12角)	5/8"·11/16"·3/4"·7/8"	(1/4")エクステンション バー	全長:38mm				
(1/4")ユニバーサル ジョイント	全長:38mm	(1/4")ラチェットハンド ル (クイックリリース)	全長:117mm				
(1/4")ラチェットハンド ル (Hexビット用)	全長:117mm	(1/4")ビットホルダー	全長:25mm				
(3/8")エクステンション バー	全長:75·240mm	(3/8")ユニバーサル ジョイント	全長:60mm				
(3/8")ラチェットハンド ル	全長:193mm	(3/8")ビットホルダー	全長:32mm 差込:5/16"ビット用				
(1/4")ラチェット式ドラ イバーハンドル	全長:250mm	(1/4")ドライバーハンド ル	全長:150mm				

(凹1/4"×凸3/8")ソケットアダプター (凹3/8"×凸1/4")ソケットアダプター (凹3/8"×凸1/2")ソケットアダプター 【ビットセット】 クイックチェンジホルダー (+)ビット:#1·#2·#3×各2 (一)ビット:0.6×4.5·1.2×6.5·1.2×8mm ビット(Torx内径ネジ用):T6·T15·T20 ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4·6·8·10mm×各2 ビット(INHEX ネジ用):5/64"·9/64"·1/8"·3/16"·5/32"·7/64"·3/32"·7/32" ソケットアダプター(1/4¥"HEX×1/4¥"DR) トレー2(セット詳細) (3/8")スピーダーハンド 全長:408mm シクネスゲージ 0.05~1mm 折り畳み式ケーブルナイ 刃長:90mm フレキシブルピックアップ 全長:540mm デプスゲージ 測定範囲:0~30mm 最大口幅:24mm モンキーレンチ 片目片ロスパナ 1-1/8" (1/4")ディープソケット 3/16" · 7/32" · 1/4" · 9/32" · 5/16" ·11/32"·3/8"·7/16"·1/2"·9 (12角) /16" 1/4" · 5/16" · 3/8" · 7/16" · 1/2" (1/4")ユニバーサルソ ケット(12角) トレー3(セット詳細) ノギス 全長:150mm サービスミラー(伸縮 伸縮長:178~920mm 型) ウォーターポンププライ ワイヤーツイスター 全長:240mm 全長:230mm 全長:175mm 全長:115mm ロッキングプライヤー 精密ニッパー 全長:160mm 先曲りラジオペンチ 全長:200mm コンビネーションプライ ヤー トレー4(セット詳細) 1.4·2.8·3.4·3.9mm 平行ピンポンチ ハンマー 全長:320mm(頭重量:500g) ナイロンハンマー 全長:335mm(頭重量:580g) スチール定規 全長:300mm 交換用ヘッド重量:26g×2 全長:200mm 全長:250mm 真鍮マンドレル けがき針 全長:145mm マグネットピッキングツー メジャー 全長:3m LEDライト $130 \times 35 \times 35 \text{mm} (320 \text{lm})$

トレー5(セット詳細)						
プラスチックスクレー パー	中刃・細刃・斜め刃・尖刃	(一)強力ドライバー	5.5×100·8.0×150mm			
(+)強力ドライバー	#1·#2·#3	キリ	全長:280mm			
ピックツール (45°ベント 型)	全長:155mm	ピックツール(ベント型)	全長:265mm			
六角棒レンチ	0.050·1/16"·5/64"·3/32"·7 /64"·1/8"·9/64"·5/32"·3/16" ·7/32"·1/4"·5/16"·3/8"					
トレー6(セット詳細)						
片目片ロスパナ	3/16"·13/64"·7/32"·15/64"·1 /4"·9/32"·5/16"·11/32"·3/8" ·7/16"·1/2"·9/16"·19//32"·5 /8"·11/16"·3/4"·25/32"·13 /16"·7/8"·15/16"·1-1/16"	コンビネーションレンチ (ラチェット式)	1/4"·5/16"·3/8"·7/16"·1/2"·9 /16"			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.