

品番：EA612WB-1

品名：[+ - Pozi Hex Torx]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ-ｾｯﾄ(差替式)



販売価格	40,400円(税抜)／ 44,440円(税込)			
カタログ価格	40,400円(税抜)／44,440円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 02:42現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0396ページ			



仕様

メーカー	Wera	型番	150150
商品名	9750	セット内容	ラチェットドライバー&ソケットセット (39点) ドライバーセット (17点) フレキシブルシャフトドライバー (1点)
ラチェットハンドル(六角対辺1/4")	87mm	ドライバービットハンドル	78mm
ビットホルダー	50mm (六角対辺1/4")	(1/4")ソケット(六角)	5.5・6・7・8・10・12・13mm
ビット全長	25・89mm	(+)ビット	#1×25 (2本)・#2×25 (3本) ・#3×25mm (1本) #1×89 (1本)・#2×89 (1本) ・#3×89mm (1本)
(-)ビット	5.5×25・5.5×89mm	Hexプラスビット	3×25・4×25・5×25・6×25mm 3×89・4×89・5×89・6×89mm
TORXビット	T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25 (1本)	TORXビット(六角対辺1/4")	T10×25・T15×25・T20×25・T25×25 T10×89・T15×89・T20×89・T25×89
ポジビット	#1×25・#2×25 (3本)・#3×25mm	ドライバーハンドル	119mm

	#1×89・#2×89・#3×89mm		
1/4”マグネット付ドライバーハンドル	271.5mm	フレキシブルシャフトドライバー	173mm
ビット六角シャンク	1/4”	トレイサイズ	172×392×30(H)mm
(1/4”)ソケットアダプター			
ハンドル先端マグネット付			
ラビットアダプター式			
付属のポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)			
ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。			
Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。			
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム			
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム			
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。			
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単			
汚れに強いかつ衝撃対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.