

品番：EA613B-24

品名：24mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0381ページ		



SPECIFICATION	
品名	片口めがねレンチ
品番	EA613B-24
サイズ	24mm
全長(L1;mm)	180
ハンドル接続時の全長(L2;mm)	555
メガネ部外径(b;mm)	38
メガネ部厚み(a;mm)	17
オフセット量(h;mm)	29.5
材質	クロム合金鋼
重量(g)	381
型番	5-24



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	5-24
サイズ	24mm 全長(L1;mm):180 ハンドル接続時の全長(L2;mm):555 メガネ部外径(b;mm):38 メガネ部厚み(a;mm):17 オフセット量(h;mm):29.5	重量(g)	381
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
75°タイプ			
EA613B-1と併用してお使い下さい。			
ロングハンドルの為、力が入ります。			
ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。			
タフな作業に耐える大型メガネレンチ			
クロームメッキ仕上げ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

