

品番：EA613B-27

品名：27mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0381ページ		



SPECIFICATION	
品名	片口めがねレンチ
品番	EA613B-27
サイズ	27mm
全長(L1;mm)	190
ハンドル接続時の全長(L2;mm)	560
メガネ部外径(b;mm)	41
メガネ部厚み(a;mm)	17
オフセット量(h;mm)	31.5



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	5-27
サイズ	27mm 全長(L1;mm):190 ハンドル接続時の全長(L2;mm):560 メガネ部外径(b;mm):41 メガネ部厚み(a;mm):17 オフセット量(h;mm):31.5	重量(g)	421
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
75°タイプ			
EA613B-1と併用してお使い下さい。			
ロングハンドルの為、力が入ります。			
ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。			
タフな作業に耐える大型メガネレンチ			
クロームメッキ仕上げ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

