品番: EA614AD-17

品名:17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)



販売価格	5,940円 (税抜)/ 6,534円(税込)				
カタログ価 格	5,940円(税抜)/6,534円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/19 03:34現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0473ページ				









仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	FRC-17LK
対辺	17mm	ポイント数	12
全長	225mm	重量	190g
材質	Cr-v		

首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様

奥まった、込み入った場所での作業に最適

首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)

ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。

ラチェット部は本締めできる強度があります。

締める・緩める方向が色で識別できます。

ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.