

品番：EA614BT-30

品名：30mm 片目片口スパナ(チタン合金製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 80,100円(税抜) / 88,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 80,100円(税抜) / 88,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 04:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0366ページ | | |



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|--|------------------|---------|----------------------|
| サイズ | 30mm | 全長 | 320mm |
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 400g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850Mpa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm ³ |
| 12ポイント | | | |
| 15°タイプ | | | |
| 両端(スパナ側とメガネ側)で同じサイズのボルトやナットに使用可能 | | | |
| めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| チタン合金製で、高硬度で優れた靱性を備えています。 | | | |
| 一体成形鍛造技術採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.