

品番：EA614BT-32

品名：32mm 片目片口スパナ(チタン合金製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 88,400円(税抜) / 97,240円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 88,400円(税抜) / 97,240円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 05:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0366ページ                      |      |   |



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

#### 仕様

|  |                  |         |                      |
|--|------------------|---------|----------------------|
| サイズ                                      | 32mm             | 全長      | 340mm                |
| 材質                                       | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量      | 480g                 |
| 硬度                                       | HRC33-43         | 引張強度    | 850Mpa               |
| 伸び率                                      | 10%              | チタン合金密度 | 4.5g/cm <sup>3</sup> |
| 12ポイント                                   |                  |         |                      |
| 15°タイプ                                   |                  |         |                      |
| 両端(スパナ側とメガネ側)で同じサイズのボルトやナットに使用可能         |                  |         |                      |
| めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 |                  |         |                      |
| チタン合金製で、高硬度で優れた靱性を備えています。                |                  |         |                      |
| 一体成形鍛造技術採用                               |                  |         |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.