

品番 : EA614CH-12

品名 : 12mm ボルトリムーバーレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,200円(税抜)／1,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)／1,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 19:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0424ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------|--------|----------------------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30522 |
| サイズ(mm) | 12 | 厚み(mm) | スパナ部:6.0 メガネ部:7.5 |
| 全長(mm) | 225 | 重量(g) | 85 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | | |

6ポイント

ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます。(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)

固着したボルト・ナットの着脱に

めがね・スパナ部の突起部分がナットのセンター部分に接触する設計です。この部分が力点になり、なめたネジをまわせます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.