


品番：EA614LH-8

品名：8mm コンビネーションギアレンチ



販売価格	2,140円(税抜)／2,354円(税込)		
カタログ価格	2,140円(税抜)／2,354円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/24 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	34608
対辺	8mm	全長	140mm
厚み(mm)	6.3×7.1	ラチェットギア数	60
材質	クロムバナジウム鋼		
12ポイント			
15°タイプ			
左右切替式			
めがね部に抜け止用キャップ付。ボルト途中のナット締めでもレンチがすべり落ちません。			
正逆切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。			
サテンメッキ仕上げで従来のミラーメッキより滑りにくく、仕上げ面の剥離がなく錆にくい。			
サイズ	●サイズ(mm):8●全長(mm):140●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(A1;mm):6.3●メガネ部厚み(A2;mm):7.1		

代替品

--	--



品番 EA614BN-8

コメント メ-カ違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.