


品番：EA614LS-12

品名：12 mm ギアレレンチ(スタビ-)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 203 (2026/07/06 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0405ページ		



品番	規格	長さ	幅	厚み	重量
EA614LS-12	12	105	21	5	50
EA614LS-14	14	125	24	5	60
EA614LS-16	16	145	28	5	70
EA614LS-18	18	165	32	5	80

仕様

サイズ(mm)	12	厚み(mm)	5×8.3
全長(mm)	105	重量(g)	50
材質	クロムバナジウム鋼		

12ポイント

狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレレンチ

メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。

耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。

送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。

美しいミラーメッキ仕上げ

面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。

72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。

※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。

代替品

品番	EA614WG-12
----	------------



コメント 違い:メ-カ-、全長など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.